

**bott**

## Schubladenschrank

**cubio**

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1050 x 650 mm, 5 Schublade(n), Mit Normallastauszug, Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 124223



## bott Großraum-Schubladenschrank cubio

**stationär**

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1050 x 650 mm
- 5 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x100 mm/2x200 mm/1x300 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Mit Griffleiste und Etikettierfläche
- Traglast je Schublade 75 kg
- Mit Normallastauszug
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035



Lichtgrau













- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 3 Jahre Garantie

## Technische Details





|                          |                            |                   |                      |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| Möbeltyp                 | Schrank                    | Auszug Schublade  | 100 %                |
| Schranktyp               | Schubladenschrank          | Farbe Korpus      | lichtgrau // RAL7035 |
| Material                 | Stahlblech                 | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet    |
| Höhe                     | 1000 mm                    | Oberfläche Front  | pulverbeschichtet    |
| Breite                   | 1050 mm                    | Auszugssperre     | Einzelauszugssperre  |
| Tiefe                    | 650 mm                     | Auszugsart        | Normallastauszug     |
| Schubladen Anzahl        | 5 Stück                    | abschließbar      | ja                   |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x100 mm/2x200 mm/1x300 mm | Schließsystem     | 5-Stift-Wechselkern  |
| Fronthöhe 100 mm         | 2 Stück                    | Mitteltrennwand   | nein                 |
| Fronthöhe 200 mm         | 2 Stück                    | Beschriftungsfeld | Etikettierfläche     |
| Fronthöhe 300 mm         | 1 Stück                    | Griff             | Griffleiste          |
| Schubladentraglast       | 75 kg                      | fahrbar           | nein                 |
| Schrank Ausstattung      | Schubladen                 | Garantie          | 3 Jahre              |
| Auszugsführung Schublade | kugelgelagert              | Gewicht           | 115,1 kg             |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 125770 |  | Ersatzschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt)  |
| 125771 |  | Wechselschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt)   |
| 125772 |  | 5-Stift-Wechselkern, Für Schubladenschrank   |
| 125774 |  | Einzelschließung für Schublade, Für Schubladenschrank  |
| 125787 |  | Schrankauflage, mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe x Breite x Tiefe 15 x 1050 x 650 mm  |
| 125850 |  | CNC-Schubladeneinsatz, mit 36 Fächern, passend für Fronthöhe 80 mm, Höhe x Breite x Tiefe 80 x 1050 x 650 mm, In RAL7035 Lichtgrau   |
| 125851 |  | CNC-Schubladeneinsatz, mit 36 Fächern, passend für Fronthöhe 125 mm, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 1050 x 650 mm, In RAL7035 Lichtgrau |
| 126244 |  | Unterfahrsockel für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1050 x 650 mm   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 126253 |    | Gerätehalter, passend für 13 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 150 x 37 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz |
| 126254 |    | Gerätehalter, passend für 5 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 300 x 30 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz  |
| 126255 |    | Auflagewinkel, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 80 x 20 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau                       |
| 126256 |    | Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank  |
| 126258 |    | Fräserhalterung, Durchmesser 10 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126259 |    | Fräserhalterung, Durchmesser 13 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126260 |    | Fräserhalterung, Durchmesser 16 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126261 |    | Fräserhalterung, Durchmesser 22 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126262 |   | Fräserhalterung, Durchmesser 27 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126263 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 32 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126264 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 40 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126265 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 50 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 147357 |  | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt  |
| 194847 |  | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau                                |
| 974176 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot  |