

BS-ROLLEN

Lenkrolle

BS ROLLEN

Set bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Traglast 70 kg, Mit Gummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 100 x 30 mm, Nabe mit Rollenlager, Doppelstopp, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm



Artikelnummer: 146815

BS-ROLLEN Transportgeräterollen-Set

Set aus 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Lenkrolle

- Set bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Traglast 70 kg
- Mit Gummi-Bereifung
- Spurlos
- Durchmesser x Breite 100 x 30 mm
- Naben Länge x Ø 40 x 12 mm
- Schraubloch Abstand 84x64/76x56 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Doppelstopp
- Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm

Technische Details

Fördertechnik Rollen

Fadenschutz ja

Rollentyp	Transportgeräterollen	Gesamthöhe	128 mm
Set	ja	Nabenlänge	40 mm
Set bestehend aus	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	Nabenbohrung	12 mm
Bauform	Lenkrolle	Radbreite	30 mm
Traglast	70 kg	Ausladung	34 mm
Bereifung	Gummi	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Rad-Ø	100 mm	Länge Platte	104 mm
Material Felge	Stahlblech	Breite Platte	80 mm
Radlager	Rollenlager	Schraubloch Abstand	84x64/76x56 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Ø	9 mm
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Felge	verzinkt
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	3,8 kg
Feststeller	Doppelstopp		