

Moravia

Rammschutz-Barriere BLACK BULL

Element: Gerade, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Länge x Tiefe 200 x 1000 x 160 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb, Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

MORAVIA
kompetent und fair



Artikelnummer: 214650



Moravia Rammschutz-Barriere BLACK BULL

Rammschutz-Barriere

- Element: Gerade
- Für den Innenbereich geeignet
- Höhe x Länge x Tiefe 200 x 1000 x 160 mm
- Rohrdurchmesser 76 mm
- Wandstärke 3 mm
- mit Kabelführung in der Bodenplatte
- Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Technische Details


Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Durchmesser Rohr	76 mm
Sicherheitsausstattung	Anfahrerschutz	Wandstärke	3 mm
Rammschutztyp	Rammschutz-Barriere	Befestigungsart	zum Aufdübeln
Element	Gerade	Rammschutz Ausstattung	Kabelführung in der Bodenplatte

Einsatzort	Innenbereich	Material	Stahl
Höhe	200 mm	Oberfläche Rammschutz	kunststoffbeschichtet
Länge	1000 mm	Farbe Rammschutz	gelb
Tiefe	160 mm	Gewicht	11 kg

Zubehör

101604		Spezialdübel für Säulenschutz, Ausgestattet mit Schrauben
214655		Kappe für Rammschutz-Barriere, Ausgestattet als seitlicher Abschluss, Aus Kunststoff in schwarz
214656		Rammschutz-Barriere, Element: Verbindungselement, Aus Aluminium in schwarz
214657		Federelement für Rammschutzbalken, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 146 x 166 mm, Ausgestattet ermöglicht eine Neigung um maximal 10°, Aus Polyurethan in schwarz

Dazu passt auch ...

505094		Industriespiegel, Durchmesser 600 mm, Maximale Sichtweite 4 m, Spiegel aus Acrylglas, Rahmen aus Kunststoff in schwarz/gelb
505112		Hallenmarkeirfarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505371		Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Durchmesser 60 mm, Gurt in rot/weiß, Pfosten aus Aluminium in rot
529543		Absperrband, Band Länge x Breite 500 m x 80 mm, Aus Polyethylen in rot/weiß
532210		Fluchtwegschild, Notausgang links, Pfeil links, Aufkleber, aus Folie, Oberfläche langnachleuchtend, Höhe x Breite 150 x 300 mm