

bott

Universalschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 600 x 525 x 350 mm, 2 Ebene(n) mit Stahlboden, 1 Schublade(n), Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Artikelnummer: 233369





Universalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 600 x 525 x 350 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Flügeltür
- 2 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 75 kg
- 1 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x75 mm
- Traglast je Schublade 10 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Ausstattung: Böden, Schubladen
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung





Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schubladentraglast	10 kg
Schranktyp	Universalschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Türtyp	Flügeltür	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
Höhe	600 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	525 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	350 mm	Material	Stahl
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Material Verarbeitung	verschweißt
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Mitteltrennwand	nein
Traglast Fachboden	75 kg	Auszug Schublade	100 %
Schubladen Anzahl	1 Stück	Auszugsart	Vollauszug
Schubladen Anzahl x Höhe	1x75 mm	Gewicht	15,47 kg

Zubehör

233013		Fachteiler, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233017		Stahlboden für Universalschrank, für Schrank Breite x Tiefe 525 x 350 mm, Traglast 75 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitzen aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen