

hufe

Weitspannregal

Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2320 x 835 mm, Fachlast 350 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 510571



hufe
REGALSYSTEME



hufe Weitspannregal

Grundregal

Weitspannregal

- Grundfeld
- Stecksystem
- Geeignet für sperrige Güter
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2320 x 835 mm
- Feldlast 2000 kg
- Fachlast 350 kg









- Fach Breite x Tiefe 2250 x 800 mm
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie

Technische Details




Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regaltyp	Weitspannregal	Nutzung	beidseitig
Regalsystem	Stecksystem	Oberfläche Boden	verzinkt
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Ständer	verzinkt
geeignet für (Produkt/Material)	sperrige Güter	Regal Ausstattung	Böden
Material	Stahl	Ständer Ausstattung	Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Höhe	2500 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Breite	2320 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	hohe Stabilität durch gesickte Tiefenverbindungsbleche
Tiefe	835 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Fachlast	350 kg	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Fachbreite	2250 mm	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Feldlast	2000 kg	Anlieferung	zerlegt
Fachtiefe	800 mm	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Gewicht	147,62 kg
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden		

Zubehör

150123		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
510570		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1520 x 835 mm, Fachlast 350 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
510573		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2270 x 835 mm, Fachlast 350 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

510575		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2570 x 835 mm, Fachlast 350 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
510613		Fachboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 2250 x 800 mm, Für eine Fachlast von 350 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
992994		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2020 x 835 mm, Fachlast 350 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
231461		Höhenvariabler Faltpapierkasten, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß