


# Technisch specificatieblad

## Zware draadgoot SGR 55

Art.-Nr. 6000909



Draadgoot van puntgelaste staaldraden met een zijhoogte van 55 mm.



**A2** Roestvast staal 1.4301  
**2B** Blank, nabehandeld

Opmerking extra producttekst | De maasgrootte is 50 x 100 mm.  
Extra productbeschrijving 1 | Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

### Stamgegevens

Bestelnr.	6000909
Type	SGR 55 100 A2
Dimensie	55x100x3000
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Oppervlak	Blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoop eenheid	3,00 m
Gewicht	166,00 kg/100 m


# Technisch specificatieblad

## Zware draadgoot SGR 55

Art.-Nr. 6000909



### Technische gegevens




Lengte	3.000,00 mm
Breedte	100,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Afmeting B	100,00 mm
Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Draaddiameter	6,00 mm
Nuttige doorsnede	40,00 cm <sup>2</sup>
Nuttige doorsnede	4.000,00 mm <sup>2</sup>

### toel. belasting

Steunafstand 1,0 m	2,00 kN/m
Steunafstand 1,5 m	1,15 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,75 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,50 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,40 kN/m

### toel. belasting



Belastingsdiagram draadgoot type SGR 55

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand