



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2962 C+C Wagen



C+C-Wagen (Baumarktwagen oder Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, dadurch 75% Stellraum-Einsparung.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	500
Nutzflächenlänge (mm)	1000
Nutzflächenbreite (mm)	700
Ladeflächenhöhe (mm)	310
Gesamtlänge (mm)	1212
Gesamtbreite (mm)	843
Gesamthöhe (mm)	1004
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	34
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976029627