


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4625 Tragarmwagen



Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubchellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubchellen. 24 Tragarme zweiseitig (12 Stück je Seite) Nutzlänge 370 mm. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite). 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	500
Nutzflächenlänge (mm)	1600
Nutzflächenbreite (mm)	800
Gesamtlänge (mm)	1800
Gesamtbreite (mm)	800
Gesamthöhe (mm)	1807
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	70
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976046259