

**Artikelnummer:** 45155

**Kurzbeschreibung:** Orderverzamelwagen met 4 etages

**Langbeschreibung:** Orderverzamelwagen met 4 etages: De belastbare orderverzamelwagen met 4 verdiepingen ondersteunt de magazijnlogistiek. Robuust en op rollen vergemakkelijkt de orderverzamelwagen het transport van goederen. De orderverzamelwagen heeft een gegalvaniseerde behuizing en 4 laadplatforms van houten panelen. Beide zwenkwielen zijn uitgerust met remmen die voldoen aan de Europese norm EN 1757-3. De remmen voldoen aan de Europese norm EN 1757-3. De twee bokwielen zijn niet draaibaar. Dit betekent dat de orderverzamelwagen veilig geladen en gelost kan worden. De 4 laadvlakken in het beukenhouten decor zijn afneembaar, zodat nog hogere voorwerpen gemakkelijk kunnen worden getransporteerd. [ul]<li> Draagvermogen: 250 kg</li><li> Onderste laadvlak L x B: 1080 x 630 mm</li><li> Bovenste laadvlak L x B: 630 x 630 mm</li><li> Buitenafmetingen L x B: 1250 x 640 mm</li><li> Vloerhoogte: 210 / 435 / 740 / 1050 mm</li><li> Hoogte duwbeugel: 900 mm</li><li> Hoekig stalen frame: 30/30/3 mm</li><li> Wiel a<sup>~</sup>: 160 mm</li><li> Stalen buis a<sup>~</sup>: 26,9 x 1,75 mm</li><li> Poedercoating: RAL 5010 gentiaanblauw</li><li> Eigen gewicht: 49 kg</li>[ul]

