

Profi-Digitalmultimeter



PAN 186

Digital-Multimeter 1000V CAT III True RMS mit autom. Bereichswahl, Temperatur-, Kapazitäts- und Frequenzmessung

- Digitalanzeige 27 mm
- Anzeigewert bis 5999
- Hintergrundbeleuchtung
- 1 - poliger Phasenprüfer
- Tastgrad in % (PBM) 5 - 95%
- Frequenzmessung
- Kapazitätsmessung
- Temperaturmessung
- True RMS
- Automatische Bereichswahl
- LED-Taschenlampe
- Kontaktloser Spannungsprüfer mit dreistufiger Anzeige
- Autom. Abschaltung
- Abmessungen 190 x 89 x 50 mm
- CAT III 1000 V
- CAT IV 600 V
- Lieferumfang: Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler, Batterie 4 x 1,5V AAA, Bedienungsanleitung

Technische Daten	PAN 186
Gleichspannung DC (V =)	0,1 mV - 1000 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 mV - 750 V
Gleichstrom DC (A =)	0,01 μ A - 10 A
Wechselstrom AC (A ~)	0,01 μ A - 10 A
Widerstand (Ω)	0,1 Ω - 60 M Ω
Frequenz (Hz)	0,01 Hz - 10 MHz
Kapazität (F)	10 pF - 100 mF
Temperatur ($^{\circ}$ C)	-20 $^{\circ}$ C - +1000 $^{\circ}$ C
Genauigkeit	0,5 - 5 %
Akustischer Durchgangsprüfer (••••)	< 40 Ω
Gewicht (Brutto / Netto)	380 g