



✓ Installation ✓ Mobil ✓ RoHS ✓ REACH ✓ CE

Mik-D-Classic 2 x 0,22 qmm

Wendelschirm

Bestell-Nr. 5402022

Verwendung / Beschreibung

Die Klassiker unter den Mikrofonkabeln. Für Bühne, Veranstaltungen, Studioanwendungen. Trittfest und robust für den täglichen Einsatz., der Soft-PVC Mantel ist geschmeidig und kälteresistent.

Variantendaten

Außen-Ø	ca. 5,50 mm
Gewicht	42,0 kg/km
Cu-Gewicht	14,5 kg/km

Aufbau / Daten

Leiterquerschnitt	0,22 qmm
-------------------	----------

Aufbau / Audio

Leiter	Cu.-Litze, blk.
Leiteraufbau	28 x 0,10 mm
Leiterquerschnitt	0,22 qmm
Aderanzahl	2
Aderisolation	PVC

Aufbau / Gesamt

Gesamtschirm	Cu-Wendelschirm, blank
Außenmantel	Soft-PVC
Abmessung	2 x 0,22 qmm

Technische Eigenschaften

Temperaturbereich	ruhend: -30 °C bis +70 °C
-------------------	---------------------------



bewegt: -15 °C bis +70 °C

Biegeradius	> 10 x Außen-Ø
Betriebskapazität A/A	ca. 110 pF/m
Betriebsspannung	500 V
Prüfspannung	1.200 V

Aufmachung

Spulen á 100m, Trommeln

Unter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.

Farben

rot / schwarz / blau / grün

© kabeltronik® Arthur Volland GmbH

Mühlweg 6, 85095 Denkendorf

Tel.: 08466 - 9404-0

E-Mail: info@kabeltronik.de

 **kabeltronik**®