

OG07400141



Passende(r) LötKolben
 • OG070KN

Passende Lötspitzen
 • Lötspitzen Serie G 072

zurück



ERSA Independent 75 Gas-Lötset "Profi" Mobile Power - wo immer Sie wollen! Leistungsstark, mit umfangreicher Ausstattung in höchster Qualität, klein, handlich und dazu noch praktisch verpackt. Die Gaslöt-Sets Independent 75 Basic-Set und Profi-Set lassen keine Wünsche offen! Der ergonomische, antistatische GaslötKolben mit Piezo-Zündung ist ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten, besonders dann, wenn die Stromversorgung fehlt. Mit seiner stufenlos einstellbaren Leistung von 15 - 75 W (vergl. mit elektr. LötKolben) lassen sich maximale Lötspitzentemperaturen von bis zu 500 °C erreichen. Betrieben wird der Independent mit handelsüblichem Butan-Feuerzeuggas. Das Set wird im praktischen Transport-Etui geliefert. Im Profi-Set sind zusätzlich zur Basic-Set-Ausstattung zwei weitere Lötspitzen, ein Glühmesser zum Schneiden von Hartschaumstoffen, eine Heißgasdüse, ein Reflektorblech für Schrumpfschläuche und eine Flammdüse zum Mikroschweißen enthalten. Wie sein großer Bruder, der Independent 130, ist auch der Independent 75 in den beiden Set-Varianten als Basic-Set beziehungsweise Profi-Set erhältlich. Im Independent 75 Profi Set enthalten ist ein GaslötKolben mit montierter Lötspitze, drei weitere Lötspitzen, ein Glühmesser zum Formen und Schneiden von Hartschaumstoffen, eine Heißgasdüse und ein Reflektorblech zur Verarbeitung von Schrumpfschläuchen und zum Löten von SMD-Komponenten, eine Flammdüse zum Mikroschweißen sowie ein Schwammbehälter mit Reinigungsschwamm.

Nennleistung (W)	75
Anheizzeit in Sek.	46
Temperatur / Max	580
Ausführung Lötspitze	vernickelt
Durchmesser/Breite (mm)	2,40
Gewicht in KG	0,300
Betriebsdauer Füllung	60
Zündung	Piezo