

Laser Line LL 400V

Artikel Nr.: FT91002699N



Benefits

- › Wirksamkeitsprüfung über USB Port
- › Elektronische Filterüberwachung mit optischem und akustischem Filteralarm.
- › Geringer Geräuschpegel
- › Leistungsstarkes Laser Absauggerät für große Partikelmengen
- › Bis zu 4 Filterstufen



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	441 x 441 x 1020
Abmessungen L x B x H (Inch)	17,4 x 17,4 x 40,1
Gewicht (ca) in kg	51
Spannung	230 V, 50/60 Hz
Leistung	460 VA
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	< 53 dB (A)
Max. Vakuum	3000 Pa
Fördermenge m ³ /h	---
Vorfilter	---
Kompaktfilter	---
Max. Kapazität	---
Schnittstelle RS232 (Remote control)	Über die der RS232-Schnittstelle kann die Anlage in vollem Funktionsumfang bedient bzw. fernüberwacht werden.
USB-Schnittstelle	Über die USB-Schnittstelle können Firmwareupdates, ein Effizienz Test und eine Daten Log Funktion durchgeführt werden. Das USB-Medium darf maximal 2 Minuten eingesteckt sein! Danach wird das USB Modul automatisch abgeschaltet.
WX kompatibel	---