



LED-Kompaktleuchte

131 L07

[Artikelnummer : 13101 0002]





Allgemeine Produktbeschreibung

Kleine schlagfeste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte. PC-Gehäuse, gespritzte PC-Abschlusswanne, satiniert zur Blendungsbegrenzung, an einer Seite mit Mehrfachscharnier, an der anderen Seite mit unverlierbarer Schraube, abklapp- und aushängbar. Silikondichtung. Aluminiumreflektor mit aufmontierten elektrischen Komponenten. Zhaga konformes LED-Linearmodul. EVG mit Überlast- und Kurzschlusschutz. Details siehe technische Daten.

Allgemeine Produktvorteile

- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- robuste, schlagfeste Kompaktausführung (komplett aus PC)
- homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne, angenehme Lichtwahrnehmung
- EVG und Reflektor mit LED-Modul vor Ort von Fachpersonal auswechselbar
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module



LED-Kompaktleuchte

131 L07

[Artikelnummer : 13101 0002]

Technische Daten**Kenndaten**

Leuchtmittel:	LED
LED-Modulstandard:	Zhaga
Systemleistung:	8 W
Leuchtenlichtstrom:	780 lm
Lichtausbeute:	98 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabe Ra:	≥ 80
Lichtfarbe:	840
Zul. Umgebungstemperatur t _a :	-20 °C bis +30 °C
Vorschaltgerät:	1 x EVG, Überlast-/Übertemperaturschutz , Kurzschlusschutz

Eigenschaften / Zertifikate

Energieeffizienzklasse: A++

Sonstige Eigenschaften

IFS: Ja

Abmessung / Gewicht

Länge:	338,00 mm
Breite/Durchmesser:	120,00 mm
Höhe:	90,00 mm
Gewicht Netto:	0,500 kg
EAN/GTIN:	4041254267807

Lichttechnik

Abstrahlcharakteristik:	symmetrisch-breitstrahlend
Abstrahlwinkel:	120 °
Photobiologische Sicherheit:	RG0

LebensdauerNutzlebensdauer LED: L80>50000 h (@ t_a max)**Elektrischer Anschluss**

Nennspannung:	220-240 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme:	Steckklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm ²
Einführungen:	M20 (2x), Verschlussstopfen (2x), Kunststoff, 8 - 15 mm

Gehäuse

Gehäusematerial:	PC
Farbe:	weiß

Abdeckung

Art/Material:	Wanne (PC)
Eigenschaft:	satiniert
Verschluss:	verschraubt (Edelstahl (1.4301))

Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Deckenmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, Wandmontage, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel
Gebrauchslage:	nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagrecht
Befestigung:	2-Punkt

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse:	I
IP Schutzart:	IP65
Brandschutz:	D, F
Prüfzeichen/Kennzeichnung:	CE