

M8 Power-Stecker, Stifteinsatz, 4-polig



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	Power-Stecker
Produktbeschreibung	M8-Steckverbinder in hoher Schutzart, 4-polig, Kunststoffausführung
Eignung zur Verwendung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP65/67
--------------	---------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur während Montage, min.	-30 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	85 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	85 °C

Mechanik/Material

Abgangsart	180 Grad Kabelabgang
Material des Gehäuses	Kunststoff

Maße

Breite	14 mm
Tiefe	47 mm
letzte Änderung:	19.11.2020