

## Produktinformation

# 71 32 200

### KNIPEX CoBolt®

Kompakt-Bolzenschneider



- In die Griffhüllen integrierte Öffnungsfeder und Verriegelung für komfortables Arbeiten und sicheren Transport
- Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm
- Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht
- Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm
- Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- Mit Aussparung zum leichteren Schneiden von dickeren Drähten
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC



### Allgemein

Artikel-Nr.	71 32 200
EAN	4003773066880
Zange	schwarz atramentiert
Griffe	mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	370 g
Abmessungen	200 x 62 x 24 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 6 mm
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 5,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 4,0 mm
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 3,6 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten