

Helge Nyberg

Rollerwagen

Ergobjörn Modell 86

1 Trittfläche mit Anti-Rutsch-Belag, Ladefläche Länge x Breite 580 x 680 mm, Plattform aus Holz, Rahmen mit Glanzverzinkung, 3 Räder, mit Elastik-Bereifung

Artikelnummer: 146197



HelgeNyberg AB



Helge Nyberg Rollerwagen Ergobjörn Modell 86

Plattform mit abnehmbarer Lastzarge

Rollerwagen

- 1 Trittfläche mit Anti-Rutsch-Belag
- Fußbremse für Hinterrad
- Lenker mit Gummigriffen und Klingel
- Ladefläche Länge x Breite 580 x 680 mm
- Ladehöhe 270 mm
- Traglast 50 kg
- Plattform aus Holz
- Aufbauten: Geländer, Geländer abnehmbar
- Rahmen mit Glanzverzinkung
- aus Stahlrohr Ø 22 mm
- 3 Räder
- mit Elastik-Bereifung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportfahrzeug	Ladeflächenbreite	680 mm
Fahrzeugtyp	Rollerwagen	Ladehöhe	270 mm

Material Rahmen	Stahlrohr Ø 22 mm	Räder	3 Stück
Bremsentyp	Fußbremse für Hinterrad	Bereifung	Elastik
Trittfläche	1 Trittfläche mit Anti-Rutsch-Belag	Rad-Ø	200 mm
Fahrzeug Ausstattung	Lenker mit Gummigriffen, Klingel	Radbreite	46 mm
Aufbauten	Geländer	Radlager	Kugellager
Aufbauten Funktion	Geländer abnehmbar	Material Plattform	Holz
Traglast	150 kg	Oberfläche Rahmen	glanzverzinkt
Traglast pro Ebene	50 kg	Garantie	10 Jahre
Ladeflächenlänge	580 mm	Gewicht	36 kg