

Bauer Auffangwanne

für Kleingebinde, Auffangvolumen 40 l, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 1390 x 600 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 205605



Bauer Auffangwanne

Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für Kleingebinde
- Auffangvolumen 40 l
- Höhe x Breite x Tiefe 60 x 1390 x 600 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung














Technische Details

| | | | |
|----------------------|--|--------------|----------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Auffangwanne | Breite | 1390 mm |
| Auffangwannentyp | Auffangwanne | Tiefe | 600 mm |
| Lagerort | unter Dach | Material | Stahl |
| Kapazität | Kleingebinde | Oberfläche | verzinkt |
| Auffangvolumen | 40 l | unterfahrbar | nein |
| Gefahrstoffeignung | wassergefährdende und brennbare Stoffe | stapelbar | nein |
| Bauweise (Zulassung) | Bauweise der Wanne behördlich zugelassen | fahrbar | nein |
| Höhe | 60 mm | Gewicht | 25 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 200237 |  | Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel |
| 208879 |  | Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz |
| 235631 |  | Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm |
| 235787 |  | Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit |
| 235788 |  | Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit |
| 503884 |  | Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm |
| 510925 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |
| 525732 |  | Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm |

525760



Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm