

META

Weitspannregal

Multipal S

Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 1470 x 1100 mm, Fachlast 1300 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlpaneele, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 690248



Das Lagersystem



META Weitspannregal Multipal S

Grundregal

Weitspannregal

- zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern
- Geeignet für sperrige Güter
- Grundfeld
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 1470 x 1100 mm

- Feldlast 10100 kg
- Fachlast 1300 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 1100 mm
- 4 Ebene(n) mit Stahlpaneele
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
- Montagehinweis: steckbare Holme mit Sicherungsstiften

Technische Details

| | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------------------|--|
| Möbeltyp | Regal | Höhenverstellraster Ebene | 50 mm |
| Regaltyp | Weitspannregal | Nutzung | einseitig |
| Regalsystem | Stecksystem | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Regalfeld | Grundfeld | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| geeignet für (Produkt/Material) | sperrige Güter | Oberfläche Traversen | pulverbeschichtet |
| Material | Stahl | Regal Ausstattung | Böden |
| Höhe | 2700 mm | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Breite | 1470 mm | Farbe Traversen | rotorange // RAL2001 |
| Tiefe | 1100 mm | Farbe Ausführung | rotorange/verzinkt // RAL2001 |
| Fachlast | 1300 kg | Lieferumfang | Grundregal mit 2 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. Angebot |
| Fachbreite | 1300 mm | Montagehinweis | steckbare Holme mit Sicherungsstiften |
| Fachtiefe | 1100 mm | Anlieferung | zerlegt |
| Feldlast | 10100 kg | Garantie | 5 Jahre |
| Böden / Ebenen Anzahl | 4 Stück | Gewicht | 178,05 kg |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlpaneele | | |

Zubehör

690113



Boden mit Stahlpaneelen für Weitspannregal, Breite x Tiefe 1300 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 1300 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

| | | |
|--------|---|--|
| 690328 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 1385 x 1100 mm, Fachlast 1300 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlpaneele, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange |
| 690791 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 2785 x 1100 mm, Fachlast 2400 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlpaneele, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange |
| 691499 |  | Anfahrtschutz, Für den Innenbereich geeignet, L-Profil, Höhe 400 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 231461 |  | Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß |