

IDEAL 3804

max.
28
Blatt

Preiswerter Büroaktenvernichter für große Formate, Kapazitätskontrolle ECC und besonders hohem Auffangvolumen.

Stufe P-2 6 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 25-28 | 21-24

Stufe P-4 4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 19-22 | 16-19

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 10-13 | 8-11




← 40 cm →

* Papier DIN A4, 70 g/m² | Papier 80 g/m²

Technische Daten

Volumen	210 l (Unterschrank) 165 l (Schnittgutbehälter)
Strom	230 V / 50 Hz
Leistung	640-Watt-Wechselstrommotor



Maße	970 x 640 x 590 mm (H x B x T)
Gewicht	79 kg / 84 kg (Cross Cut)
ID-No.	11400204

GS certificate-No. DP 10036

Produktbeschreibung


SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltenelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienungsführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. 400 mm Arbeitsbreite für EDV-Listen und große Formate. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC – Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Streifenschnitt- und Partikelschnitt-Variante mit 4 x 40 mm auch geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 3804

Ausstattungsmerkmale



VOLLSTAHL-MESSERWELLEN

Büroklammernfeste, gehärtete Vollstahl-Messerwellen mit lebenslanger Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.




EASY-SWITCH

Hoher Bedienkomfort: intelligente Steuerung durch das Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole.



ECC – ELECTRONIC CAPACITY CONTROL

Staufrei, kontinuierlich shreddern: ECC (Electronic Capacity Control) – die genutzte Blattkapazität wird über LEDs angezeigt.



SAFETY-PROTECTION-SYSTEM

Optimale Bediensicherheit: Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz, Finger- oder Krawattenschutz.



SCHNITTGUTBEHÄLTER

Alle Büro-Aktenvernichter sind serienmäßig mit robusten Schnittgutbehältern aus schlagfestem Kunststoff ausgestattet.



HOCHWERTIGE KOMPONENTEN

Qualität bis ins Detail: Hochwertiger Unterschrank mit Qualitätsbeschlägen und form-schönen Lenkrollen.



IDEAL

Bescheinigung
Nr. **DP 15046**
vom 25.03.2015

GS - Zertifikat

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-Straße 34
72336 Balingen

Produktbezeichnung: **Aktenvernichter**

Typ: 11260501, 11314002, 11400203, 11400204

Prüfgrundlage: DIN EN 60950-1:2014 Einrichtungen der Informationstechnik –
Sicherheit ; Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 Einrichtungen der
Informationstechnik – Sicherheit ; Teil 1: Allgemeine Anforderungen
IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+AMD 2:2013 Einrichtungen der
Informationstechnik – Sicherheit ; Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 1010-1:2004+A1:2010 Sicherheit von Maschinen –
Sicherheitsanforderungen an Konstruktion und Bau von Druck- und
Papierverarbeitungsmaschinen; Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

Zugehöriger Prüfbericht: 612.17 - So/Ho
A 14201
Produktgruppe: 001.1001

Weitere Angaben:

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen. Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens ist gültig bis: **24.03.2020**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.



Dipl.-Ing. Andreas Vogl