

# Produktinformation

megol Premium Getriebeöl HC GL 4 SAE 75W-80



## Beschreibung

Getriebeöl auf HC-Synthesetechnologie, das für den Einsatz in Handschaltgetrieben, insbesondere in Handschaltgetrieben mit Re-/Intarder, mechanischen nichtsynchronisierten Getrieben, Lenkungen und Zusatzgetrieben geeignet ist. megol Premium Getriebeöl HC GL 4 SAE 75W-80 kann in Nutzfahrzeugen – auch für verlängerte Ölwechselintervalle bis 320 000 km – und PKW eingesetzt werden. Es kann auch in Fällen eingesetzt werden, in denen mit z.B. Einbereichsölen / höherviskosen API GL 4 – Produkten Schaltschwierigkeiten auftreten.

## Erhältliche Gebinde

200 l Fass Schwarzblech 6843  
D-GB

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

## Spezifikationen / Freigaben

API GL4 • MAN 341 Typ Z4 • ZF TE-ML 01L • ZF TE-ML 02L • ZF TE-ML 16K • ZF Freigabenummer ZF008326

## Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

DAF • Eaton Extended Drain (300.000 km) • IVECO • MAN 341 Typ E3 • Renault Trucks • Volvo 97305 • ZF TE-ML 08

## Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-80 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,86 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	55,8 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	9,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	154 DIN ISO 2909
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	240 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

## Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff 6841  
D-GB