



Drehstromzähler RDZD1

## Doppelklang-Gong

Nennspannung (Un)	230V / 400V AC (3~)
Frequenz	50Hz ± 10%
Grundstrom (Ib)	10 A
Maximaler Nennstrom (Imax)	100 A
Interne Leistungsaufnahme	≤ 2W/10VA / Phase
Isolationsfähigkeit	
- Wechsellspannungsfestigkeit	4KV für 1 Minute
- Stoßspannungsfestigkeit	6KV-1.2/50µS
Kabelanschlußquerschnitt 1-2-3-4	4 - 25mm <sup>2</sup>
Schnittstellenanschluß 7-8-9-10	0,5 - 1 mm <sup>2</sup>
Betriebsfeuchtigkeit	≤ 90%
Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung	≤ 95%
Betriebstemperatur	-25°C - +55°C
Lagertemperatur	-40°C - +70°C
Schutzklasse	IP51
Montage	Aufputz
Maße (H x B x T)	100 x 72 x 66 mm

## Allgemein

Art.-Nr.:	008001570016
EAN:	4260638730229