

PRODUKTDATENBLATT

LD410 SPEED

TOPLINE ●●●

●●●●● Lebensdauer

gerade



- Extra lange Standzeit durch bis zu 17mm hohe, geschmiedete Segmente
- Für handgeführte Winkelschleifer, Benzintrenner und Tischsägen
- spezieller Stahlkern mit Kühlungsöffnungen
- Komfortableres Trennen aufgrund von weniger Vibrationen
- Nass- und Trockenschnitt
- lasergeschweißt

Die LD410 SPEED erreicht mit ihren 17 mm hohen Diamantsegmenten eine extra lange Standzeit in Werkstoffen von Granit bis Beton. Mit der LD410 SPEED lässt sich besonders komfortabel trennen, denn die Vibrationen wurden durch die geschmiedeten Segmente auf ein Minimum reduziert. Der Stahlkern ist zudem mit Kühlungsöffnungen versehen. Sie eignet sich besonders für handgeführte Winkelschleifer, Tischsägen und Benzintrenner. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



LD410 SPEED

Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303713
GTIN	4011890084885
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,180 kg
Produktabmessung	125 x 13,0 x 2,4 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	2,4 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	13,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	160 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,180 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	DE