



Akku-Bohrhammer M18 BH/4.0 Ah

Leistungsstarker 18 Volt Akku-Bohrhammer mit 1,2 Joule Schlagenergie bei nur 270 mm Länge.

- Optimiert für Bohr-Ø von 4 bis 12 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Elektropneumatisches Schlagwerk
- 43 mm Spannhalsdurchmesser – kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4.0 Ah
Max. Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz	16/10/16 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1.300 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0-7.000 min ⁻¹
Schlagenergie	1,2 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	10,3 m/s ²
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Lieferumfang

2 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Artikelnummer	4933 443330
EAN-Code	4002395 003747

3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung unter www.milwaukeetool.de!