



SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU20-P12+A0+4B, BU-TYPE B1,
 PUSH-IN KLEMMEN, OHNE AUX-KLEMMEN, NACH LINKS
 GEBRUECKT, BXH: 20MMX117MM

Produkttyp-Bezeichnung	
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Nennwert (AC)	230 V; 110 V
Stromtragfähigkeit	
bis 60 °C, max.	10 A
Potenzialtrennung	
zwischen Rückwandbus und Versorgungsspannung	Ja
zwischen Prozessklemmen und Versorgungsspannung	Ja
zwischen Powerbus und Versorgungsspannung	Ja
Isolation	
Isolation geprüft mit	DC 3250 V
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	117 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	48 g
letzte Änderung:	12.03.2015