

KERPEN Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/U, MegaLine D1-20, gekreuzt, blau, 25 m

| | |
|----------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 21.08.9184 |
| Hersteller | KERPEN DATACOM |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.08.9184 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990757169 |



KERPEN MegaLine D1-20 SF/U Kabel Kat.5e, HiRose TM11, gekreuzt Flammwidrig

- Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel (MegaLine D1-20 SF/U) mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle

- Aufbau:

Kabeltyp SF/UTP (Screened&Foiled/Unshielded Twisted Pair)

Impedanz 100 Ohm

Innenleiter 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinkt

Aussen-Ø 5,5 mm Richtwert

Gesamtabschirmung Alu-kaschierte Polyesterfolie und Cu-Geflechschirm verzinkt
gekreuzte Ausführung

Kabelmantel: flammwidriges PVC

Technische Daten

| | |
|---------------|--------------------|
| Hersteller | KERPEN DATACOM |
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp | SF/UTP Patchkabel |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Farbe | blau |
| Länge | 25 m |
| Schirmungstyp | SF/UTP |
| Übertragungsqualität | Cat5e / Class D |
| Impedanz | 100 Ohm |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderquerschnitt (AWG) | AWG 26 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | ja |
| Farbe (Tülle) | blau |
| Aussen-Ø Kabel | 5,5 mm |
| Kabel LSOH | nein |
| Material Aussenmantel Kabel | PVC |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | HiRose TM11 |
| Verpackungshöhe | 70 mm |
| Verpackungsbreite | 230 mm |
| Verpackungstiefe | 270 mm |
| Paketgewicht | 0.906 kg |