


Cordon ROLINE UTP Cat.6A / 10 Gigabit, Component Level, LSOH, gris, 5,0 m

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 21.15.2705 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 21.15.2705 |
| EAN (pièce unique) | 7611990137190 |

roline[®]
Designed for Professionals



Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement spécialement conçus pour un câblage structuré dans les bâtiments offrent une qualité Cat.6a-Component-Level, c'est-à-dire qu'ils ont répondu à la norme exigeante de la catégorie 6a.

- Cordon Twisted Pair non-blindé de grande qualité ROLINE équipé de connecteurs RJ-45 non-blindés
- Contacts dorés de grande valeur
- Résistant grâce à une protection anti-plier moulée
- Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils tresse
- Impédance: 100 Ohm
- **Version anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.**
- GHMT Rapport de test No. z4425b-16-E

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|--------------------|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Cordon UTP |
| Couleur | gris |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Longueur | 5 m |
| Type de protection | UTP |
| Qualité de transmission | Cat6A / Class EA |
| Certifié Component-Level | oui |
| Nombre de fils | 8 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | non |
| Couleur (douille) | gris |
| Câble LSOH | oui |
| Connecteur type RJ45 | Standard |