

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6855 Handhydraulik-Stapler



**Transportgeräte**



Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Betätigung über Zugdeichsel. Senkventil über Handhebel. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm und 2 Gabelrollen Nylon 80 x 70 mm. Lenkrollen mit Feststeller. Lastschwerpunkt Abstand: 585 mm, Hub pro Deichselschlag 6855/6856: 20/12,5 mm, Gesamthöhe: 2010 mm

## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	500
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1600
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	794
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	2010
<b>Hubbereich (mm)</b>	88-1500
<b>Gabellänge (mm)</b>	1150
<b>Gabelbreite (mm)</b>	160
<b>Tragbreite (mm)</b>	540
<b>Bereifung</b>	Polyurethan
<b>Radgröße (mm)</b>	150 x 40
<b>Gabelrolle Material</b>	Nylon
<b>Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)</b>	80 x 70
<b>Gewicht (kg)</b>	210
<b>Ursprungsland</b>	China
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zolltarifnummer</b>	8427900080
<b>GTIN</b>	4017976068558