



Polyethylen



Weithalsfässer

Mit UN-Zulassung. Große Öffnung für ein leichtes Befüllen. Durch die Gummidichtung im plombierbaren Deckel ist der Inhalt wasser- und luftdicht verschlossen. Bei heißer Abfüllung sollte das Abfüllgut vor dem Verschließen der Fässer auf Umgebungstemperatur abgekühlt sein. Glatte Innenwände zur leichten Reinigung.

- Aus schlagfestem Polyethylen, Behälterfarbe weiß, Deckelfarbe rot
- Temperaturbeständig von -20 bis +80° C
- Beständig gegen viele Säuren und Laugen, bitte anfragen
- Ab 54 Liter mit beidseitigen Handgriffen

Inhalt Liter	6	15	20	26	54	68
Ø x Höhe mm	198 x 266	274 x 328	274 x 418	316 x 426	410 x 518	410 x 632
Öffnung Ø mm	136	204	204	204	282	282
	626067	626089	210321	626114	210322	626158
1 Stück	---	---	---	---	---	---
ab 10 Stück	---	---	---	---	---	---
Preis pro Stück						



Polyethylen



Super-Weithalsfässer

Mit UN-Zulassung. Sehr große Öffnung für ein sehr leichtes Befüllen. Durch die Gummidichtung im plombierbaren Deckel ist der Inhalt wasser- und luftdicht verschlossen. Bei heißer Abfüllung sollte das Abfüllgut vor dem Verschließen der Fässer auf Umgebungstemperatur abgekühlt sein. Glatte Innenwände zur leichten Reinigung.

- Aus schlagfestem Polyethylen, Inhalt 17-34 Liter Behälterfarbe weiß, Deckelfarbe rot, Inhalt 55-75 Liter Behälterfarbe braun, Deckelfarbe beige
- Temperaturbeständig von -20 bis +80° C
- Beständig gegen viele Säuren und Laugen, bitte anfragen
- Ab 26 Liter mit beidseitigen Handgriffen

Inhalt Liter	17	26	34	55	64	75
Ø x Höhe mm	338 x 250	338 x 356	338 x 447	410 x 495	410 x 573	410 x 685
Öffnung Ø mm	295	295	295	354	354	354
	208865	208867	208869	626293	208873	626351
1 Stück	---	---	---	---	---	---
ab 10 Stück	---	---	---	---	---	---
Preis pro Stück						



Polyethylen



Rundfässer Mit Abfüllarmaturen

Serienmäßig mit Kunststoff-Auslaufhahn NW 10, Auslaufstutzen Ø 34 mm und Verschlusskappe.

- Aus schlagfestem Polyethylen, Farbe naturweiß
- Lebensmittelecht
- Beständig gegen viele Säuren und Laugen, bitte anfragen
- Deckelausführungen:

12-Liter-Fass mit einteiligem Schraubdeckel Ø 100 mm

20/30 Liter-Fass mit 2-teiligem Schraubdeckel Ø 120 mm

60/120 Liter-Fass mit Weithalsdeckel

Inhalt Liter	12	20	30	60	120
Ø x H mm	260 x 350	310 x 418	340 x 470	400 x 610	500 x 900
	626373	626384	626395	626409	626431
	---	---	---	---	---

Direkt mitbestellen

Auslaufhahn mit Überwurfmutter NW15, Kunststoff	626453	---
Auslaufhahn MS-verchromt mit Überwurfmutter NW 10, Kunststoff	626464	---



Polyethylen



Deckelfässer

Mit UN-Zulassung. Für den Transport von festen Gefahrgütern. Sicherer Deckelverschluss mit Gummidichtung und Spannung.

- Aus schlagfestem Polyethylen, Behälterfarbe blau, Deckelfarbe schwarz
- Temperaturbeständig von -20 bis +80° C
- Beständig gegen viele Säuren und Laugen, bitte anfragen
- 30- und 60-Liter-Fässer mit seitlichen Fallgriffen

Inhalt Liter	30	60	120	150	220
Ø x Höhe mm	315 x 520	400 x 620	500 x 800	500 x 960	590 x 980
	208876	208879	208882	208886	208889
1 Stück	---	---	---	---	---
ab 5 Stück	---	---	---	---	---
ab 10 Stück	---	---	---	---	---
Preis pro Stück					