

Halogen-Metaldampflampe 14,5x85mm, G8,5 35W 3000K Ra84 3400Lm

Artikel-Nr. 82210



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	35 W
Lampenspannung:	90 - 90 V
Lichtstrom:	3400 lm
Sockel:	G8,5
UV-Schutz:	Ja
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	warm <3300 K
Lampenlichtausbeute:	136 lm/W
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt
Brennmaterial:	Keramik
Brennstellung:	beliebig
Durchmesser:	14.5 mm
Gesamtlänge:	85 mm
Externes Zündgerät erforderlich:	Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:	Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:	Ja
Solariumlampe:	Nein
Farbe:	ohne
Ausführung:	klar
Beschichtet:	Nein
Mittlere Nennlebensdauer:	16500 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Halogen-Metaldampflampe 14,5x85mm Halogen-Metaldampflampe ConstantColor Single Ended Minis, G8,5, warmweiß, 3000K - Diese Lampe ist die beste Wahl für viele Anwendungsbereiche, wie z.B. Shopbeleuchtung, Innenstadtbeleuchtung und Architekturbeleuchtung, außergewöhnlicher Lichtstromerhalt garantiert hervorragende Lichtqualität, gleichbleibende Lichtfarbe über die gesamte Lebensdauer, ausgezeichnete Farbwiedergabe-Index bis RA90.

Energieeffizienzklasse: A+
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 44
 Quecksilbergehalt (mg): 4.8
 Zündzeit/Startzeit (s): 72
 Farbwiedergabeindex (Ra): 84
 Lebensdauer (h): 16500

Letzte Aktualisierung am: 18.12.2014 13:50:02

