

Energiesparlampe 4-Rohr 83x145mm, GX10q-4 27W 1400Lm 6500K 4PIN, daylight

Artikel-Nr. 49234

Lampenleistung:	27 W
Lichtstrom:	1400 lm
Sockel:	GR10q (4-pins)
Farbtemperatur:	6500 K
Durchmesser:	83 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	kühl >5300 K
Gesamtlänge:	145 mm
Integrierter Starter:	Ja
Amalgamtechnologie:	Nein
Spezielle Anwendung:	allgemein
Schwarzlichtlampe:	Nein
Farbe:	ohne
Anzahl der Lampenrohre:	4
Geeignet für EVG:	Ja
Energieeffizienzklasse:	B
Mittlere Nennlebensdauer:	8000 h



Energiesparlampe 4-Rohr 83x145mm Import Energiesparlampe 4-Rohr, mit Stecksockel GX10q, tageslicht, 6500K für konventionelle Vorschaltgeräte. Kompaktleuchtstofflampe FML 24W passend für Schreibtischleuchten. Ersatzleuchtmittel., Energieeffizienzklasse: B

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:28:06



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.