

**Artikelnummer:** 45155

**Kurzbeschreibung:** Kommissionierwagen mit 4 Etagen

**Langbeschreibung:** Kommissionierwagen mit 4 Etagen: Der belastbare Kommissionierwagen mit 4 Etagen unterstützt die Lagerlogistik. Stabil und auf Rollen erleichtert der Kommissionierwagen den Warentransport. Der Kommissionierwagen verfügt über ein verzinktes Gehäuse und 4 Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten. Die beiden Lenkrollen sind mit Feststellern ausgerüstet, die der Europäischen Norm EN 1757-3 entsprechen. Die zwei Bockrollen sind nicht drehbar. So lässt sich der Kommissionierwagen sicher Be- und Entladen. Die 4 Ladeflächen im Buchedekor sind abnehmbar, sodass auch höhere Gegenstände leicht zu transportieren sind. Tragkraft: 250 kg  
Ladefläche unten L x B: 1080 x 630 mm Ladefläche oben L x B: 630 x 630 mm Außenmaß L x B: 1250 x 640 mm Etagenhöhe: 210 / 435 / 740 / 1050 mm Schiebegriffhöhe: 900 mm Rahmen aus Winkelstahl: 30/30/3 mm Rad ø: 160 mm Stahlrohr ø: 26,9 x 1,75 mm Pulverbeschichtung: RAL 5010 enzianblau Eigengewicht: 49 kg



**EAN/GTIN:** 4250448502925