


Datenblatt:

Premium PA6.6-Kabelbinder Farbige Ausführung

Unsere farbigen Premium Polyamid 6.6-Kabelbinder sind absolute Allrounder und perfekt geeignet für verschiedenste Einsatzzwecke in Handwerk und Industrie. Bündeln, Verzurren, Ordnen - vom Elektroinstallateur bis zum Maschinenbauer - täglich erbringen die Kabelbinder bei anspruchsvollen Kunden Höchstleistungen. Mit Material höchster Güte und modernsten Werkzeugen erzielen wir nicht nur eine hervorragende Qualität und Langlebigkeit, sondern erfüllen selbstverständlich auch die marktüblichen Normen (Brandverhalten, Zugfestigkeit, RoHS) für Kabelbinder. Die Kabelbinder sind sowohl von Hand zuziehbar, als auch mit einer Kabelbinderzange (Kabelbinderpistole) zu verarbeiten.



Technische Daten:

Material:	Polyamid 6.6 mit < 3% Recycling-Anteil, halogen-, cadmium- und silikonfrei
Farben:	Blau (B), Grün (G), Rot (R), Gelb (Y), Orange (O) nur 360 x 4,8
Einsatztemperatur:	-40°C bis +110°C (kurzzeitig)
Brandschutz:	Entflammbarkeit gemäß UL94V2 (selbstverlöschend)
Chemikalienbeständigkeit:	hohe Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette, Chloratlösungsmittel
Zertifikate:	UL, CE, GL, RoHS

Artikel:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zugkraft	Bündelung	VE
22072	K10025B/G/R/Y	100 x 2,5 mm	11 kg	24 mm	100
22076	K14036B/G/R/Y	140 x 3,6 mm	20 kg	36 mm	100
22081	K20048B/G/R/Y	200 x 4,8 mm	28 kg	55 mm	100
22086	K29048B/G/R/Y	290 x 4,8 mm	28 kg	80 mm	100
22094	K36048B/G/R/Y/O	360 x 4,8 mm	28 kg	103 mm	100