



TÜV-MPA-
geprüfte
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Typ GRW, mit 4 Stahlwannen

- 4 Auffangwannen aus Stahl als Lagerebenen
- zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- sortenreine Lagerung durch Auffangwanne in jeder Lagerebene
- verzinkte Regalrahmen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

 Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz



Gefahrstoffregal Typ GRW 1360, Bestell-Nr. 199-574-J0



Detailabbildung: Auffangwanne als zusätzliche Lagerebene



Gefahrstoffregal Typ GRW 1060, bestehend aus Grund- und Anbaufeld

Typ	GRW 1040	GRW 1060	GRW 1340	GRW 1360
Ausstattung Lagerebenen	4 x Auffangwanne, lackiert	4 x Auffangwanne, lackiert	4 x Auffangwanne, lackiert	4 x Auffangwanne, lackiert
Fachmaße B x T [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Fachlast [kg]	200	200	200	200
Auffangvolumen [l]	4 x 20	4 x 30	4 x 25	4 x 40
Grundfeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Bestellnummer	199-566-J0	199-564-J0	199-570-J0	199-574-J0
Anbaufeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Bestellnummer	199-567-J0	199-565-J0	199-571-J0	199-575-J0
Zubehör				
Bestellnummer	zusätzliche Lagerebene 199-599-J0	zusätzliche Lagerebene 199-597-J0	zusätzliche Lagerebene 199-603-J0	zusätzliche Lagerebene 199-605-J0