

- optimale Sicherheit für Ihre Betriebseinrichtung
- schützen Sie z. B. Regale, Maschinen, Feuerlöscher vor Beschädigungen
- stabile Rohrkonstruktion (Ø 42,4 mm, Wandstärke 3,25 mm)
- mit Pulverbeschichtung in Warnfarbe gelb (RAL 1018) und schwarzen Warnings
- vorab zusätzlich zinkgrundiert
- Lieferung inkl. Dübel zur Befestigung im Betonuntergrund


### Rammschutzzecke 90°



- Maße L x H (mm): 350 x 300  
Bestell-Nr. 157-923-J0
- Maße L x H (mm): 350 x 600  
Bestell-Nr. 157-946-J0

### Rammschutzbügel

- für Regalanlagen



- Maße L x H (mm): 1250 x 300  
Bestell-Nr. 157-928-J0
- Maße L x H (mm): 1250 x 600  
Bestell-Nr. 157-944-J0

### Rammschutzbügel

- zur Wand- oder Bodenmontage



- Maße L x H (mm): 350 x 300  
Bestell-Nr. 157-932-J0
- Maße L x H (mm): 750 x 300  
Bestell-Nr. 157-941-J0
- Maße L x H (mm): 1000 x 300  
Bestell-Nr. 157-943-J0

### Schutzbügel

- zur Sicherung und Begrenzung Ihrer Betriebswege und gefährdeten Bereiche
- Rohr-Ø: 42 mm, mit Fußplatte, Ø 120 mm
- Wandstärke: 2 mm
- Lieferung inkl. Dübel zur Befestigung im Betonuntergrund
- in feuerverzinkter Ausführung oder mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in Warnfarbe gelb, RAL 1018, und schwarzer Warnmarkierung (zum Bekleben)



Typ	SB L1	SB L2	SB L3	SB V1	SB V2	SB V3
Maße außen B x H [mm]	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000
Oberfläche	lackiert	lackiert	lackiert	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Bestellnummer	157-947-J0	157-949-J0	157-951-J0	157-952-J0	157-955-J0	157-956-J0

### Rammschutzbügel zum Wegnehmen Ø 76

- erspart das aufwendige Demontieren von festen Rammschutzbügeln
- zum vorübergehenden Sperren oder Freigeben von z. B. Zuwegen oder Regalgängen
- mit 4 mm starker Stahlplatte zum Aufdübeln
- der Rohrbügel wird in die Bodenplatte eingesetzt, nach hinten verschoben und fixiert
- eine Abdeckplatte schützt vor Verrutschen und Schmutz
- Befestigung im Boden mit 8 Universaldübeln (10/100) oder 8 Durchsteckanker (12/120) bei Betonböden (optional lieferbar)
- hoch belastbare Schutzbügel aus Gütestahl
- Stahlbügel (Ø 76 mm), gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
- für den Inneneinsatz

B x H [mm]	750 x 350	1000 x 350	750 x 600	1000 x 600	Ausführung	Universaldübel (mit Schraube), 10/100, 1 Stck	Durchsteckanker (für Betonböden) 12/120, 1 Stck.
Bestellnummer kunststoffbeschichtet	180-225-J0	180-226-J0	180-227-J0	180-228-J0	Bestellnummer	233-427-J0	233-428-J0

