

bott

armoire à tiroirs

cubio

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 800 x 750 mm, 4 tiroir(s), avec charges normales, porte à battants, verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 125640



bott Armoire à tiroirs cubio

stationnaire

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 800 x 750 mm
- 4 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x 100 mm, 1x 125 mm, 1x 150 mm, 1 porte 400 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 75 kg
- avec charges normales
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- porte à battants
- avec perforations
- portes à double paroi









- angle d'ouverture de la porte 180 °
- verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Détails techniques

type de meuble	armoire	glissière tiroir	à roulement à billes
type d'armoire	armoire à tiroirs	extension tiroir	100 %
matériau	tôle d'acier	couleur du corps	gris clair // RAL7035
hauteur	1000 mm	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
largeur	800 mm	surface de corps	finition peinture époxy
profondeur	750 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
nombre de tiroirs	4 pièce	blocage d'extension	blocage d'extension
nombre x hauteur tiroirs	2x 100 mm, 1x 125 mm, 1x 150 mm, 1 porte 400 mm	Type d'extension	charges normales
hauteur frontale 100 mm	2 pièce	verrouillable	oui
hauteur frontale 125 mm	1 pièce	système de fermeture	noyau interchangeable à 5 goupilles
hauteur frontale 150 mm	1 pièce	cloison de séparation médiane	non
capacité de charge de tiroir	75 kg	poignée	poignée barre
type de porte	porte à battants	roulant	non
angle d'ouverture de porte	180 °	Poids	97,6 kg
équipement armoire	fabricant de housses rétractables		

Accessoires

125770		Clé de réserve, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant)
125771		clé de rechange, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant)
125772		noyau interchangeable à 5 goupilles, pour armoire à tiroirs
125774		fermeture individuelle pour tiroir, pour armoire à tiroirs
125784		Rehausse pour armoire, avec bord déroulant sur 4 côtés, hauteur x largeur x profondeur 15 x 800 x 750 mm
126253		support d'appareils, convient pour 13 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 150 x 37 mm, en plastique/aluminium, coloris noir

126254		support d'appareils, convient pour 5 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 300 x 30 mm, en plastique/aluminium, coloris noir
126255		équerres de maintien, hauteur x largeur x profondeur 60 x 80 x 20 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126256		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs
126258		support de fraiseuse, diamètre 10 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126259		support de fraiseuse, diamètre 13 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126260		support de fraiseuse, diamètre 16 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126261		support de fraiseuse, diamètre 22 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126262		support de fraiseuse, diamètre 27 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126263		support de fraiseuse, diamètre 32 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126264		support de fraiseuse, diamètre 40 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126265		support de fraiseuse, diamètre 50 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126277		Tapis antidérapant, hauteur x largeur x profondeur 2,5 x 675 x 625 mm, pour armoire largeur x profondeur 800 x 750 mm
126297		auges, 12 godets (2 x l 70 mm, 6 x l 45 mm, 4 x l 33 mm) + 48 séparateurs de godets, hauteur x largeur x profondeur 28 x 800 x 750 mm