

Schake kit de barrières



kit comprenant : 10 éléments de barrière, 11 embases, 1 traverse de stockage/transport, 1 pièce de rehausse pour socle, 2 sangles d'arrimage, hauteur x longueur 1250 x 2250 mm, en plastique, coloris blanc/rouge, Équipé de adaptateur de lampe prémonté



Numéro d'article: 218638

Schake Kit de barrières

Utilisable immédiatement

kit de barrières

- kit comprenant : 10 éléments de barrière, 11 embases, 1 traverse de stockage/transport, 1 pièce de rehausse pour socle, 2 sangles d'arrimage
- convient pour le extérieur
- Convient pour l'utilisation dans la construction de routes
- hauteur x longueur 1250 x 2250 mm
- en plastique, coloris blanc/rouge
- Équipé de adaptateur de lampe prémonté
- Testé selon TL Absperrtechnik 97 (prescriptions allemandes pour les dispositifs de délimitation d'accès)

Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de barrières	longueur	2250 mm
système de barrières	Clôture	matériau	plastique
type de clôture	kit de barrières	couleur	blanc/rouge
lieu d'utilisation	extérieur	équipement clôture de chantier	adaptateur de lampe, prémonté

convient pour (secteurs)	construction de routes	Adaptateur de lampes	oui
kit comprenant	10 éléments de barrière, 11 embases, 1 traverse de stockage/transport, 1 pièce de rehausse pour socle, 2 sangles d'arrimage	certification	testé TL Absperntechnik 97
hauteur	1250 mm	Poids	556,14 kg

Cela s'adapte aussi ...

221169		bouchons d'oreille dans le récipient de recharge, insonorisation 29 dB, en mousse de polymère en jaune
221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221266		gant de travail, en jersey de coton/cuir de chèvre en bleu, dos de main en coton jersey, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique