

ZARGES

escalier mobile roulant

3 marches striées (estrade incl.),
inclinaison 60°, en aluminium

Numéro d'article: 225107



ZARGES Escalier mobile

pour un changement rapide du lieu d'utilisation

escalier mobile roulant

- accès à un côté
- 3 marches striées (estrade incl.)
- largeur de marche 1000 mm
- hauteur 0,75 m
- inclinaison 60°
- portée 0,915 m
- en aluminium
- avec 2 roulettes
- poids 65,9 kg
- selon DIN EN ISO 14122

Détails techniques

technique de montée	escalier mobile	portée	0,915 m
matériau	aluminium	hauteur	0,75 m
utilisation	à un côté	roulant	oui
nombre de marches	3	équipement échelle	2 roulettes
type de marche/d'échelon	marches striées	norme	DIN EN ISO 14122
largeur de marche	1000 mm	Poids	65,9 kg
inclinaison	60 °		