

## Cascoo

### Roulette pivotante avec trou de fixation et frein



bandage polypropylène, diamètre 80 mm, moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes, longueur moyeu 40 mm, frein total, jante en polypropylène, jante avec pare-fils, fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm



Numéro d'article: 243274

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein

- bandage polypropylène
- diamètre 80 mm
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- longueur moyeu 40 mm
- frein total
- jante en polypropylène
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	trou de fixation	13 mm
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
pneumatique	polypropylène	frein	frein total

Ø de roue	80 mm	pare-fils	oui
matériau de jante	polypropylène	longueur de moyeu	40 mm
roulement	Palier de pivotement	surface de boîtier	galvanisé
élément de fixation	trou de fixation	Poids	0,66 kg