

Lakape bac gerbable norme Europe Favorit

hauteur x longueur x largeur 75 x 600 x 400 mm, capacité 14,5 l, en polypropylène en rouge, Parois ajourés, fond ajourés

lot 2 pièce

Numéro d'article: 531657



Lakape Bac gerbable norme Europe Favorit

bac gerbable norme Europe










- hauteur x longueur x largeur 75 x 600 x 400 mm
- capacité 14,5 l
- force 20 kg
- capacité de gerbage 250 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en rouge
- Parois ajourés, fond ajourés
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistance à la température de -20 °C à +80 °C
- 5 années de garantie

Détails techniques




type de récipient	bacs gerbables	soubassement	ajourés
norme européenne	oui	charge	20 kg
capacité	14,5 l	capacité de gerbage	250 kg
hauteur	75 mm	couvercle	en accessoires (non compris)

longueur	600 mm	convient pour aliments	oui
largeur	400 mm	considération comme matière dang	non
matériau	polypropylène	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
gerbable	oui	convient pour les convoyeurs à r	oui
emboîtable	non	couleur	rouge
pliable	non	garantie	5 années
structure de cloison	ajourés	Poids	0,7 kg

Accessoires

508883		couvercle, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 300 x 200 mm, en noir
508885		couvercle, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, en noir
508892		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 300 x 200 mm, en noir
508894		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, en noir
508902		couvercle, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en noir
508908		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en noir
508919		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
531616		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 40 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
531617		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 60 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
229873		lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion