

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 2873 Chariot caisse en bois



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Chariot entièrement en mélaminé surface effet hêtre. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1200
Largeur de surface utile (mm)	800
Hauteur de zone de chargement (mm)	700
Longueur totale (mm)	1260
Largeur totale (mm)	815
Hauteur totale (mm)	1069
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Configuration	Holz
Poids (kg)	76
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976028736