


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2600 Tafelwagen



Constructie van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, blauw RAL 5007. 2 Etages van houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	400
laadvlak lengte (mm)	850
laadvlak breedte (mm)	500
Etagehoogten (mm)	233, 736
Totale lengte (mm)	970
Totale breedte (mm)	505
Totale hoogte (mm)	968
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	29
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976026008