



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2873 Bakwagen met houten wanden



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Bodem van houten plaat, toplaag beukendecor. Geschroefd bouwsysteem: met opbouw van stalen buis, wanden van houten plaat, toplaag beukendecor. 2 zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Ongemonteerde aanlevering. Nuttige hoogte: 700 mm.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1200
laadvlak breedte (mm)	800
Laadvlakhoogte (mm)	700
Totale lengte (mm)	1260
Totale breedte (mm)	815
Totale hoogte (mm)	1069
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Uitvoering	Holz
Gewicht (kg)	76
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976028736