


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 4625 Draagarmwagen



Frame van stabiel profielstaal. Wielprofiel, standers en dwarsbalken door krachtige schroefplaat verbonden. Draagarmen van stalen buis 27 mm Ø met schroefplaat. 24 Draagarmen dubbelzijdig (12 stuks per zijde). Nuttige lengte 370 mm, draagvermogen per etage 120 kg (60 kg/zijde). Gepoedercoat blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE rubber, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	500
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1600
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	800
<b>Totale lengte (mm)</b>	1800
<b>Totale breedte (mm)</b>	800
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1807
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Uitvoering</b>	zweiseitig
<b>Gewicht (kg)</b>	70
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976046259