

## Termékinformációk

**03 01 140**

### Kombinált fogó

DIN ISO 5746



- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélekkel puha és kemény huzalhoz
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhöz
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 60 HRC
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépésben olajban edzett

#### Altalános

Cikkszám	03 01 140
EAN	4003773015192
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	106 g
Méretek	140 x 50 x 12 mm
Szabvány	DIN ISO 5746

#### Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,8 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,8 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 9,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	10,0 mm <sup>2</sup>

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk