

Información sobre productos

08 22 145

Alicate universal en punta

DIN ISO 5746



- Pequeño alicate universal para trabajos pesados con las mordazas en punta
- Para todos los trabajos habituales en instalaciones y reparaciones.
- Práctico para trabajar en zonas de difícil acceso gracias a la forma esbelta de la cabeza con las mordazas que terminan en punta (gran seguridad contra torsión)
- Superficie de agarre con un contorno convexo de un lado para el agarre seguro de piezas planas
- La ranura fresada en el área de sujeción permite el soporte y la extracción de pequeñas piezas como clavos, pasadores y pernos
- Los alicates fiables y versátiles para llevar
- Corte sencillo gracias a una potente articulación
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC
- Larga vida útil y puntas estables
- Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite en varias etapas


Información general

Núm. de artículo	08 22 145
EAN	4003773078968
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	145 g
Dimensiones	145 x 58 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5746
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,0 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 8,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	16,0 mm ²

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Ranura fresada en el área de sujeción