

## Broszura informacyjna

# 20 02 140

- Szczęki płaskie, krótkie, szerokie szczęki
- Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo

## Szczypce płaskie

DIN ISO 5745



Ogólna	
Nr art.	20 02 140
EAN	4003773043386
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	137 g
Wymiary	140 x 54 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Długość szczęki (L3)	28,0 mm
Szerokość główki (W3)	15,5 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*

