

## Broszura informacyjna

# 38 35 200

- Duża wytrzymałość końcówek szczypiec na zginanie
- Półokrągłe szczęki, wygięte podwójnie
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo

## Szczypce dla mechaników

DIN ISO 5745



### Ogólna

Nr art.	38 35 200
EAN	4003773017134
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	205 g
Wymiary	200 x 51 x 13 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Długość szczęki (L3)	73,0 mm
Szerokość główki (W3)	17,5 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*