

Información sobre productos

74 06 250 T

Alicates de corte diagonal de fuerza

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Alicates con anilla de fijación integrada aislada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Para un uso duro continuo
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (aprox. 64 HRC de dureza del filo) para todos los tipos de alambres, incluyendo cuerda de piano
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	74 06 250 T
EAN	4003773081500
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	Aislado con fundas multicomponente, homologado por VDE; con anilla de fijación aislada e integrada para colocar una protección anticaída
Peso	465 g
Dimensiones	250 x 61 x 29 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 4,6 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 3,5 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 3,0 mm
Protección anticaídas	sí
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.