

## Bauer verrijdbare opvangbak

voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 200 l, hoogte x breedte x diepte 515 x 1200 x 800 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel, van staal gelakt in RAL2000 geeloranje

Artikelnummer: 104847



## Bauer Verrijdbare opvangbak

verrijdbare opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 2 x 200 liter vat
- opvangvolume 200 l
- hoogte x breedte x diepte 515 x 1200 x 800 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, 1 zwenkwiel met rem









|                                  |   |                      |                         |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| opslagtype gevaarlijke stoffen   | opvangbak                                   | oppervlak            | gelakt                  |
| type opvangbak                   | verrijdbare opvangbak                       | kleur                | geeloranje // RAL2000   |
| opslagplaats                     | onderdak                                    | opvangbak uitrusting | rooster                 |
| opvangvolume                     | 200 l                                       | materiaal rooster    | staal                   |
| capaciteit                       | 2 x 200 liter vat                           | oppervlak rooster    | verzinkt                |
| opslag                           | staand                                      | constructies         | duwbeugel               |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische en brandbare stoffen           | onderbouw            | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| bouwwijze (toelating)            | model van de opvangbak ambtelijk toegelaten | wieluitrusting       | 1 zwenkwiel met rem     |
| hoogte                           | 515 mm                                      | onderrijdbaar        | nee                     |
| breedte                          | 1200 mm                                     | verrijdbaar          | ja                      |
| diepte                           | 800 mm                                      | kleur uitvoering     | geeloranje // RAL2000   |
| materiaal                        | staal                                       | gewicht              | 78 kg                   |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 522632 |    | vatenbok, voor 1 x 60 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 355 x 545 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 522633 |    | vatenbok, voor 2 x 60 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 755 x 545 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 522634 |   | vatenbok, voor 3 x 60 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 1155 x 545 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 522635 |  | vatenbok, voor 1 x 200 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 540 x 775 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 522636 |  | vatenbok, voor 2 x 200 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 1155 x 775 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 200237 |  | oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel                                    |
| 208879 |  | Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart                      |
| 235631 |  | lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm   |
| 235787 |  | bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid |
| 235788 |  | bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid  |
| 503884 |  | microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen    |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 504444 |  | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm  |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |
| 525732 |  | gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm  |
| 525760 |  | gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm  |